

Gitter, 830 Rillen, 12,7 mm quadratisch, Winkel der Rillen 29,9°



Produkt #49-577 3-4 TAGE

- 1 + **€100,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€100,00
Stk. 10+
€90,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
830

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Blaze-Winkel (°):
29.9

Größe (mm): 12.70 x 12.70
Aufbau: Blazed (Ruled) Grating
Länge (mm): 12.70
Substrat: ☐ B270
Dicke (mm): 3.00 ±0.5
Typ: Transmission Diffraction Grating
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 12.70
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.5
Winkel der Rillen (°): 29.9

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen