

Oberflächenspiegel, 85 x 101 mm, 4-6λ



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt #32-362 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€38,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€38,00

Stk. 6+

€30,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
80-50

Größe (mm): 85.0 x 101.0 ±0.76
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 45.00
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): >90
Dicke (mm): 3.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Länge (mm): 101.00
Breite (mm): 85.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform