

850nm 150mm Compact Light w/ Multi-Drive™



150mm Compact Light



Produkt #23-941 **1 In Stock**

1 €710.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€710,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

JWL150-MD-850 **Modellnummer:**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

Smart Vision Lights LLC **Hersteller:**

Ring Light	Gehäusegeometrie:
Constant or Strobed	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
158.75 W x 84.25 H x 40.18 D (58.15 D Including Connector)	Größe (mm):
589.67	Gewicht (g):
65.38W x 65.38W	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
IR	Farbe:
850	Wellenlänge (nm):
500 - 2,000	Arbeitsabstand (mm):
Elektronische Spezifikationen	
30 - ∞	Blitzdauer (µs):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
5-pin M12 connector	Stecker:
24 VDC ± 5%	Eingangsspannung (V):
Gewinde & Montage	
T-Slot for M6 Nut	Mount:
Umwelt & Haltbarkeit	
-10° to +40°	Betriebstemperatur (°C):
IP65	Schutzart:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Direct Connect and Control via Camera's Trigger Output
- Built-In Multi-Drive™ Technology
- T-Slots for Mounting

Smart Vision Lights Compact Ring Lights are IP65-rated brightfield lights featuring a working distance of 500-mm to 2000-mm that can be directly connected to a camera for control via the trigger output. Built-in Multi-Drive™ technology, which offers both continuous operation and OverDrive™ mode, delivers up to 6 times the continuous power with a low-latency response and fast strobe durations down to 10mS. These lights feature a batwing design that illuminates a larger area than built-in lighting systems and produces a greater light output making them ideal to use alongside polarizers, diffusers, and other optical elements that reduce light output. Smart Vision Lights Illumination products offer an industry-leading 10-year limited warranty.