

## Bühne für eine Achse mit langem Verstellweg, 86 mm Verstellweg



#53-384

Produkt **#53-384** **8 In Stock**

- 1 + €451<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-9	€451,00 stückpreis
Stk. 10+	€398,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

English **Typ:**

Not Lockable **Hinweis:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Dovetail	<b>Führungssystem:</b>
25 x 200	<b>Bühnengröße (mm):</b>
86 (±43)	<b>Verstellweg (mm):</b>
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical	<b>Belastbarkeit (kg):</b>
60	<b>Abweichung von gerader Linie (µm):</b>
15	<b>Verstellweg pro Umdrehung (mm):</b>
800	<b>Gewicht (g):</b>
25 x 105	<b>Table Size (mm):</b>

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Rack and Pinion **Verstellung:**

## Gewinde & Montage

Stage: (2) ¼-20  
Base: (4) 8-32 **Gewinde:**

## Konformität mit Standards

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#) **RoHS 2015:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **Reach 224:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Viele Konfigurationen möglich
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
- Weitere [Bühnen mit Zahnstangentrieb](#) erhältlich

Die Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für Anwendungen, die hoch belastbar sein müssen oder einen großen Verstellweg erfordern. Diese Bühnen eignen sich für horizontale Belastungen bis 3,5 kg und vertikale Belastungen bis 2,1 kg. Sie bestehen aus Edelstahl und besitzen Montagebohrungen an Bühne und Basis. Die Zahnstange ist aus Messing.

## Technische Informationen

