

TECHSPEC® 8 mm Brennweite, ungefasst, präzises RKE Okular



TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

Produkt #66-207 3-4 TAGE



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€111,00

Stk. 25+

€80,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Verzeichnung (%):
10 (Specified @0.7 Field)

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00

Augenabstand (mm):
8.2

Durchmesser Feldblende (mm): 6.6
scheinbares Bildfeld (°): 45.00
Hintere Brennweite BFL (mm): 3.83
Luftspalt (mm): 0.378
Farbquerfehler (0,7 Feld): 0.016
Gesamtlänge, nur Glas (mm): 6.57
Typ: Unmounted
Punktgröße (µm): 6/7 (On-Axis/0.7 Field)
Gehäuselänge (mm): N/A
Bildweite (mm): 3.905
Hersteller: Edmund Optics®

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen