

8" x 10", ITO beschichtetes Kunststofffenster mit EMI Abschirmung



Produkt #83-748 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€54,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€54,95

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase: Protective as needed
Größe (mm): 203.20 x 254.00
Größe (Zoll): 8.00 x 10.00 ±0.010
Dicke (mm): 1.27
Dicke (Zoll): 0.05 ±0.005

Beschichtung: S1: BBAR (450-650nm) S2: ITO Coating
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: R _{avg} <1% @ 450 - 650nm Surface 2: Clear Hard Coated
Aufbau: Silver Busbar Shielding Termination
Kanten: Fine Ground
Substrat: PET
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Länge (mm): 254.00
Breite (mm): 203.20
Abschirmungseffektivität @ 100MHz (dB): 49.00
Abschirmung (Ω/ Sq): 8.00
Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%): >84

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen