

9-90mm Brennweite, hochauflösendes Varifokalobjektiv



#68-668



Produkt **#68-667** **4 In Stock**

-

1

+

€504^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€504,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Day-Night	Hinweis:
Varifocal Lens	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

93.00	
	Gewicht (g):
194.00	
	Durchmesser (mm):
45.00	
Optische Eigenschaften	
	Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
253 - 94	
	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
41.1° - 4.2°	
	Brennweitenbereich:
9-90	
	Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞	
	Blende (f/#):
f/1.8 - Closed	
	Wellenlängenbereich:
VIS	

Sensor	
	Max. Sensorgröße:
1/2"	

Gewinde & Montage	
	Filtergewinde:
M43 x0.75	
	Mount:
C-Mount	

Konformität mit Standards	
	Reach 191:
Konform	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.

- Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
- 4,4 mm - 90 mm Brennweite
- Objektive mit C-Mount

Unsere Megapixel-Varifokalobjektive sind die ideale Auswahl, wenn Sie ein spezielles Bildfeld brauchen, das einer nicht standardmäßigen Brennweite entspricht. Die Objektive vereinfachen die Integration in Systeme, ermöglichen die Feinabstimmung und bieten viel Flexibilität in einer Vielzahl von Anwendungen. Tag/Nacht-Varifokalobjektive sind die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Bildverarbeitungssystem ohne Verlust der Abbildung im VIS-Bereich in den NIR-Bereich erweitern wollen.