

Oberflächenspiegel, 9 x 9 mm, 4-6λ



4-6λ First Surface Mirrors

Produkt #31-004 Lagernd

1

€15,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€15,00

Stk. 6+

€12,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat:
Float Glass

Oberflächenqualität:
80-50

Größe (mm): 9.0 x9.0 ±0.76
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm
Beschichtung: Protected Aluminum (400-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Einfallswinkel (°): 45.00
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): >90
Dicke (mm): 1.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Länge (mm): 9.00
Breite (mm): 9.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform