

Langpassfilter OD 2, 900 nm, 12,5 mm Durchmesser



OD 2.0 Longpass Filters

Produkt #15-220 3-4 TAGE

- 1 + **€82,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€82,00

Stk. 10+

€73,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm): 900.00 ±18
Substrat: 
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 600 - 860
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Transmissionsbereich (nm): 940 - 1600
Typ: Longpass Filter
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810F, Section 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen