

90°, 355 nm, Quarzkristall-Polarisationsdreher



Crystalline Quartz Polarization Rotators

Produkt #34-310 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€304,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€304,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
>18.0

Beschichtung:
R_{avg} <0.2% per surface

Designwellenlänge DWL (nm):
355

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: ☐ Crystalline Quartz
Länge (mm): 25.40
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Polarization Rotator
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 @ 633nm
Parallelität (Bogensekunden): <10
Fassungsdicke (mm): 6.0
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >10 J/cm² @ 10ns
Breite (mm): 6.00
Polarization Rotation: 90° (clockwise)
Rotational Accuracy: <5 arcmin
Mount: Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen