

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Crystalline Quartz Polarization Rotators

Produkt #34-308 3-4 TAGE



1



€488,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€488,00

Stk. 6+

€452,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
>18.0

Beschichtung:
R_{avg} <0.2% per surface

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Durchmesser (mm): 25.40
Substrat: ☐ Crystalline Quartz
Länge (mm): 25.40
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Polarization Rotator
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/8 @ 633nm
Parallelität (Bogensekunden): <10
Fassungsdicke (mm): 8.0
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >10 J/cm² @ 10ns
Breite (mm): 8.00
Polarization Rotation: 90° (clockwise)
Rotational Accuracy: <5 arcmin
Mount: Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform