

[Alle 22 Produkte der Produktfamilie](#)

Diffuse axiale LED-Beleuchtung, hohe Helligkeit, 940 nm, 2"

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt **#91-063** NEU KONTAKT

-

1

+

€980^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€980,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
DL225-050940IC	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Advanced Illumination	Hersteller:
Diffuse Axial	Gehäusegeometrie:

Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
128 L x 60 W x 57 T	Größe (mm):
351.9	Gewicht (g):
~2" x 2"	Aperturgröße:
Optische Eigenschaften	
IR	Farbe:
940	Wellenlänge (nm):
25	Arbeitsabstand (mm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Umwelt & Haltbarkeit	
0 to +60	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
- Speziell entwickelter Kühlkörper
- Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte

Die Advanced Illumination diffuse axiale LED-Beleuchtung eignet sich ideal zur Prüfung stark reflektierender Optiken. Diese coaxialen Beleuchtungen bieten gleichmäßige Intensitäten über das verfügbare Feld. Die Beleuchtung ist vibrationsfrei und kann über M6-Gewindebohrungen einfach montiert werden.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Produkte von Advanced Illumination](#) ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

Technische Informationen

