

Diffuse axiale LED-Beleuchtung, hohe Helligkeit, 940 nm, 4"

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Produkt **#91-068** NEU KONTAKT

⊖ 1 ⊕ €2.180⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€2.180,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

DL225-100940IC	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Advanced Illumination	Hersteller:
Diffuse Axial	Gehäusegeometrie:

Constant Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

177 L x 110 W x 113 T Größe (mm):

1396.2 Gewicht (g):

~4" x 4" Aperturgröße:

Optische Eigenschaften

IR Farbe:

940 Wellenlänge (nm):

25 Arbeitsabstand (mm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads Stecker:

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Umwelt & Haltbarkeit

0 to +60 Betriebstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Helle, konsistente, diffuse Beleuchtung des gesamten Bildfeldes
- Speziell entwickelter Kühlkörper
- Interner Strahlteiler, ideal zur Inspektion stark reflektierender Objekte

Die Advanced Illumination diffuse axiale LED-Beleuchtung eignet sich ideal zur Prüfung stark reflektierender Optiken. Diese koaxialen Beleuchtungen bieten gleichmäßige Intensitäten über das verfügbare Feld. Die Beleuchtung ist vibrationsfrei und kann über M6-Gewindebohrungen einfach montiert werden.

Hinweis: Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Produkte von Advanced Illumination](#) ist verfügbar und wird separat verkauft. Keine Intensitätseinstellung möglich.

Technische Informationen

