

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 980nm, 50mm Durchmesser, OD4 Blockung, Notchfilter



TECHSPEC OD 4.0 Notch Filters

Produkt #67-131 3-4 TAGE



1



€904,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€904,00

Stk. 6+

€704,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm):
42.5

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 980.00
Designwellenlänge DWL (nm): 980
Halbwertsbreite FWHM (nm): 49.00
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 5.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 90
Transmissionsbereich (nm): 735 - 1300
Typ: Notch Filter
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%): 99
Transmittierte Wellenfront, RMS: <1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 5.0
Substratdicke (mm): 3.5 ±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform