

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt **#65-549** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€91,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€91,00

Stk. 6+

€72,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 9.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.92
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 8.1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 8.15 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 6.35 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.80 ±0.05
Radius R₁ (mm): 6.87
Radius R₂ (mm): -5.00
Radius R₃ (mm): -14.16
Randdicke ET (mm): 5.73
Substrat: ☐ N-BASF64 / N-SF66
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen