

TECHSPEC<sup>®</sup> Plattenhalterung, C-Mount, für 35 mm quadr. x 3 mm Dicke



Mount Only (no optics included) for any 35mm sq x 3mm Thick Plate, #56-265

Produkt **#56-265** **8 In Stock**

-

1

+

€272<sup>35</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €272,95 stückpreis              |
| Stk. 5-9      | €240,81 stückpreis              |
| Stk. 10-25    | €221,66 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Optic Mount (Fixed)

Funktion:

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Square                                                                                                     | Optiktyp: |
| <div><div></div><div><div>Hinweis:</div><div>Includes one C-Mount Aperture Cap (#55-245)</div></div></div> |           |
| <div><div></div><div><div>Dimensions of Compatible Optics (mm):</div><div>35.0 Sq.</div></div></div>       |           |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                                                |           |
| <div><div></div><div><div>Größe (mm):</div><div>38.0 x 38.8 x 50.0</div></div></div>                       |           |
| <div><div></div><div><div>Tubuslänge (mm):</div><div>38.0</div></div></div>                                |           |
| <div><div></div><div><div>Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):</div><div>3.00</div></div></div>        |           |
| <div><div></div><div><div>Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):</div><div>6.00</div></div></div>        |           |
| Gewinde & Montage                                                                                          |           |
| <div><div></div><div><div>Gewindeart:</div><div>C-Mbunt</div></div></div>                                  |           |
| <div><div></div><div><div>Kompatible Stangen:</div><div>1/4-20</div></div></div>                           |           |
| Konformität mit Standards                                                                                  |           |
| <div><div></div><div><div>Konformitätszertifikat:</div><div>Anzeigen</div></div></div>                     |           |

## PRODUKTDDETAILS

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
  - Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
  - 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

