

a-BBO Wollaston Polarisationsfilter



Produkt #68-823 3-4 TAGE

- 1 + **€1.105,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.105,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 10.0
Durchmesser (mm): 25.40
Auslöschungsverhältnis: 200,000:1
Substrat: ☐ α-BBO
Länge (mm): 18.00

Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Crystalline Wollaston Polarizer
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 632.8nm
Toleranz Länge (mm): ±0.1
Strahlabweichung (Bogenminute): <3
Strahlversatz (°): 15 - 27 16 @ 800nm
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Wellenlängenbereich (nm): 220 - 3500
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 20ns
Teilungswinkel (°): 15 - 27 (16 @ 800nm)

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen