

Ace 2,3 MP, PowerPack-Mikroskopiekamera von Basler



Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front)



Produkt **#34-709** 3-4 Tage

- 1 +

€1.869,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.869,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#)

Bufferspeicher: Not Specified
Hinweis: Accessories include a USB3 cable
Kamera-Familie: ace
Modellnummer: Ace 2.3 MP
Sensortyp: Sony IMX249
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.2"
Auflösung (Megapixel): 2.30
Pixel (h x v): 1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (µm): 5.86 x 5.86
Sensorfläche, h x v (mm): 11.25 x 7.03
Bildrate (fps): 40.00
Belichtungszeit: Manual and Automatic
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): Not Specified
GPIOs: Not Specified
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): 73.00
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform