

Achromat 6,25mm D. x 35mm BW, unbeschichtet



Produkt #32-306 **AUSVERKAUF** 7 In Stock

⊖ 1 ⊕ €13⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€13,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.30 **Mittendicke CT 1 (mm):**

0.90 **Mittendicke CT 2 (mm):**

6.250000000 +0.00/-0.05 **Durchmesser (mm):**

2.86	Randdicke ET (mm):
±0.1	Toleranz Mittendicke (mm):
1.00	Zentrierung (Bogenminuten):
Optische Eigenschaften	
33.59	Hintere Brennweite BFL (mm):
Uncoated	Beschichtung:
35.0000000000	Effektive Brennweite EFL (mm):
N-BK7 / N-SF5	Substrat: <input type="checkbox"/>
0.0800000000	Numerische Apertur NA:
23.1400000000	Radius R ₁ (mm):
-14.51	Radius R ₂ (mm):
-38.86	Radius R ₃ (mm):
40-20	Oberflächenqualität:
±2	Toleranz Brennweite (%):
632.8	Designwellenlänge Brennweite (nm):
5.6	Blende:

Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Bis zu 80 % Rabatt
- Verfügbarkeit begrenzt
- Endgültiger Ausverkauf, kein Umtausch

Wir bieten beste Konditionen auf ausgewählte Produkte. Schauen Sie schnell in unser großes Angebot an Restposten aus den Bereichen Optik, [Bildverarbeitung](#) und [Photonik](#). Die Stückzahlen sind stark begrenzt!

Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht und sichern Sie sich Produkte, die nie wieder angeboten werden. Für weitere günstige Angebote beachten Sie bitte auch unsere übrigen [Restposten](#).

Bei allen Produkten handelt es sich um endgültige Ausverkaufsprodukte, die Rücknahme für diese Artikel ist ausgeschlossen. Keine zusätzlichen Informationen zu den Produkten verfügbar.

Kompatible Halterungen

;