


Adapterplatte für #55-029



#55-038



Produkt **#55-038** 8 In Stock

-

1

+

€38⁷⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€38,75 stückpreis
Stk. 10+	€34,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adapter Brackets & Plates

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

2.36

Länge (Zoll):

60.00	Länge (mm):
60 x 60 x 7	Größe (mm):
Gewinde & Montage	
Gewinde: (4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4, (1) 1/4-20	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 247: Konform	

Produktdetails

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die [metrischen Grundplatten](#) verwendet werden.

Technische Informationen

