

Adapterplatte für metrische Bühnen mit 32 mm Lochabstand



#58-290

#58-290

Produkt **#58-290** **5 In Stock**

- 1 + €50^{,-}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€50,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adapter Brackets & Plates

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40 x 40 x 8

Größe (mm):

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Konform

Reach 247:

Produktdetails

- Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
- 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung

- Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar

Verstellbare Bühnen mit Gewindeschraube eignen sich ideal für diverse Positionierungsaufgaben, bei denen es auf hohe Belastbarkeit ankommt. Jede Bühne besitzt eine Gewindeschraube und Feststellschrauben zur Fixierung der Bühnenposition. Für die großen Modelle ist eine obere Adapterplatte (#58-290) mit M6 und 1/4-20 Gewindebohrungen zur direkten Aufnahme von Stangen oder Stangenhalterungen lieferbar. Die großen Modelle besitzen zur einfachen Integration eine Aluminiumbodenplatte.

Technische Informationen

