

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-050m, 1/3,6 , 0,5 MP, S-Mount, 90°, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, S-Mount, Right Angle IO Port (Front)



Produkt #14-859 3-4 Tage

[Ähnliche Kameras](#)



1



€284,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€284,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Avium Right Angle
Modellnummer: 1800 U-050m
Sensortyp: ON Semi PYTHON 480
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3.6"
Auflösung (Megapixel): 0.50
Pixel (h x v): 808 x 608
Pixelgröße, h x v (µm): 4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm): 3.9 x 2.9
Bildrate (fps): 115.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 64µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 1.5
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 33 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 65
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): 54
Betriebstemperatur (°C): +5 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform