

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing, Right Angle IO Port (Front)



Produkt #14-899 KONTAKT

[Ähnliche Kameras](#)



1



€651,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€651,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Avium Right Angle
Modellnummer: 1800 U-2050m
Sensortyp: Sony IMX183
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 20.20
Pixel (h x v): 5,496 x 3,672
Pixelgröße, h x v (µm): 2.4 x 2.4
Sensorfläche, h x v (mm): 13.1 x 8.8
Bildrate (fps): 17.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 17µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 3.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 30 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 50
Mount: C-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): 65
Betriebstemperatur (°C): +5 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform