

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, monochrom

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt #23-190 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras

1 €798,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€798,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ: Monochrome Camera
Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium Right Angle
Modellnummer: 1800 U-291m
Sensortyp: Sony IMX421
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.91
Pixel (h x v): 1,944 x 1,472
Pixelgröße, h x v (µm): 4.5 x 4.5
Sensorfläche, h x v (mm): 8.8 × 6.6
Bildrate (fps): 144.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 16µs - 10s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 4.00
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 32 x 29 x 30 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 50
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): +5 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

