

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-500c, 1/2,5", 5,0 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse)

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium Camera, Partial Housing, Right Angle IO Port (Front)



Produkt #14-145 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€315,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€315,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang: USB 3.1 Gen 1

Typ: Color Camera
Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium Right Angle
Modellnummer: 1800 U-500c
Sensortyp: ON Semi AR0521
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/2.5"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm): 5.7 x 4.3
Bildrate (fps): 67.00
Pixeltiefe: 8/10 bit
Belichtungszeit: 13µs - 849ms
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 2.2
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 30 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 50
Mount: C-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): +5 to +65
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

