

Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811m, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse)

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras



Produkt #19-585 [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€1.019,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.019,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ: Monochrome Camera
Hersteller: Allied Vision
Gewinde: 1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
Bufferspeicher: 256KB
Kamera-Familie: Alvium
Modellnummer: 1800 U-811m
Sensortyp: Sony IMX546
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 8.10
Pixel (h x v): 2,848 x 2,848
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 7.8 x 7.8
Bildrate (fps): 43.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: 168µs - 10s @ 450 MBps 160µs - 10s @ 200 MBps
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO
Energieverbrauch (W): 3.3
GPIOs: 4 Programmable TTL GPIOs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 30 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 45
Mount: C-Mount
Gehäuse: Partial
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Betriebstemperatur (°C): -20 to +65 (housing temperature)
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85
GPIO-Steckertyp: 7-pin JST
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform