

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #23-616 3-4TAGE



1



€987,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€987,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Videoausgang:**  
5GigE (PoE)

**Typ:**  
Color Camera

**Hersteller:**  
Allied Vision

**Gewinde:**

1/4"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter [#14-156](#)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bufferspeicher:</b><br>512KB                                                              |
| <b>Kamera-Familie:</b><br>Alvium G5                                                          |
| <b>Modellnummer:</b><br>Alvium G5-052c                                                       |
| <b>Sensortyp:</b><br>Sony IMX426                                                             |
| <b>Sensor:</b><br>Progressive Scan CMOS                                                      |
| <b>Verschlusstyp:</b><br>Global                                                              |
| <b>Sensorformat:</b><br>1/1.7"                                                               |
| <b>Auflösung (Megapixel):</b><br>0.50                                                        |
| <b>Pixel (h x v):</b><br>816 x 624                                                           |
| <b>Pixelgröße, h x v (µm):</b><br>9 x 9                                                      |
| <b>Sensorfläche, h x v (mm):</b><br>7.34 x 5.61                                              |
| <b>Bildrate (fps):</b><br>687.00                                                             |
| <b>Pixeltiefe:</b><br>8/10/12 Bit                                                            |
| <b>Belichtungszeit:</b><br>22 µs to 10 s                                                     |
| <b>Stecker:</b><br>5GigE, RJ45 with Screw Locks                                              |
| <b>Stromversorgung:</b><br>PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581 |
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>External power: 6.6 W at 12 VDC   Power over Ethernet: 7.2 W |
| <b>GPIOs:</b><br>1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs         |
| <b>Synchronisation:</b><br>Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                       |
| <b>Größe (mm):</b><br>60 × 29 × 29                                                           |
| <b>Gewicht (g):</b><br>100                                                                   |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                     |
| <b>Gehäuse:</b><br>Full                                                                      |
| <b>Orientierung des Anschlusses:</b><br>Back Panel                                           |
| <b>Dynamikbereich (dB):</b><br>Not Specified                                                 |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>+5 to +60                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +85                                               |
| <b>GPIO-Steckertyp:</b><br>10-pin TFM                                                        |
| <b>Bildverarbeitungsstandard:</b><br>GigE Vision V1.2, GenICam V2.0                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |