

Allied Vision Guppy Pro F-201, 1/1,8" CCD, Monochromkamera

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Produkt **#68-569** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

- 1 + **€1.691,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.691,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
FireWire.b

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Allied Vision

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#68-585](#)

Bufferspeicher: 64MB
Kamera-Familie: Guppy Pro
Modellnummer: F-201
Sensortyp: Sony ICX274
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 2.00
Pixel (h x v): 1,624 x 1,234
Pixelgröße, h x v (µm): 4.4 x 4.4
Sensorfläche, h x v (mm): 7.2 x 5.4
Bildrate (fps): 14.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: Via Software
Stecker: FireWire, IEEE 1394b
Stromversorgung: Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately: USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): <3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 70
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: IIDC Standard v1.31
Spannungsversorgung: Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

