

Allied Vision Mako G-032C 1/3" CCD Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)



Produkt **#88-466** 3-4 TAGE

Ähnliche Kameras



1



€662,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€662,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE (PoE)

Typ:
Color Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-483
Bufferspeicher: 64MB
Kamera-Familie: Mako
Modellnummer: G-032C
Sensortyp: Sony ICX424
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/3"
Auflösung (Megapixel): 0.30
Pixel (h x v): 658 x 492
Pixelgröße, h x v (µm): 7.4 x 7.4
Sensorfläche, h x v (mm): 4.9 x 3.6
Bildrate (fps): 102.00
Pixeltiefe: 8/12 bit
Belichtungszeit: 10µs - 93s
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
Energieverbrauch (W): 2.4 (12VDC External Power Supply) 2.8 (PoE)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 3 opto-isolated ouputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Größe (mm): 42.6 x 29.2 x 29.2 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 80
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 62.1
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

