

Allied Vision Manta G-201 1/1,8" CCD Monochromkamera

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied Vsion Manta GigE Cameras (Front)



Produkt **#68-583** 3-4TAGE

Ähnliche Kameras



1



€1.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Bufferspeicher: 32MB
Kamera-Familie: Manta
Modellnummer: Manta G-201B
Sensortyp: Sony ICX274
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 2.00
Pixel (h x v): 1,624 x 1,234
Pixelgröße, h x v (µm): 4.4 x 4.4
Sensorfläche, h x v (mm): 7.2 x 5.4
Bildrate (fps): 14.70
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: Via Software
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 3.6 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 200
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 57.3
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

