

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Allied VISION Manta G-917 1" CCD Farbkamera

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



Allied VSION Manta GigE Cameras (Front)



Produkt #88-464 3-4TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€2.867,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.867,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
GigE

Typ:
Color Camera

Hersteller: Allied Vision
Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Bufferspeicher: 32MB
Kamera-Familie: Manta
Modellnummer: Manta G-917C
Sensortyp: Sony ICX814
Sensor: Progressive Scan CCD
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1"
Auflösung (Megapixel): 9.10
Pixel (h x v): 3,384 x 2,710
Pixelgröße, h x v (µm): 3.69 x 3.69
Sensorfläche, h x v (mm): 12.5 x 10.0
Bildrate (fps): 10.10
Pixeltiefe: 8/14 bit
Belichtungszeit: Via Software
Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Energieverbrauch (W): 4 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 150
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 60.1
Betriebstemperatur (°C): +5 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -10 to +70
GPIO-Steckertyp: 12-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform

