



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B410 (UV-VIS), 25,4 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #34-433 3-4TAGE

- 1 + €63,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€63,00

Stk. 11+

€56,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

410.00
Dichte (g/cm³): 2.27
Halbwertsbreite FWHM (nm): 232.00
Glas-/Filternummer: Hoya B410
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen