

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B460 (UV-VIS), 50,8 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #34-446 3-4TAGE

- 1 +

€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€108,00

Stk. 11+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

460.00
Dichte (g/cm³): 2.60
Halbwertsbreite FWHM (nm): 200.00
Glas-/Filternummer: Hoya B460
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 50.80
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen