

# Basiscontroller Flüssigkristalle



Produkt #63-045 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€699,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€699,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (Zoll):  
7.0 x 5.0 x 3.1

Gewicht (lbs):  
2.00

Spannungsversorgung:  
115/230 V, 50/60 Hz, 5 W

Ausgangsspannung (V):  
2kHz AC square  $\lambda$  adjustable 0-25V RMS; 50% duty cycle, minimal DC bias

Voltage Resolution:

3mV

**Modulation:**  
Internal: 0.7-150Hz  
TTL input: 12V maximum DC-1 kHz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:  
[Konform](#)

Reach 209:  
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:  
[Anzeigen](#)

