

Basler ace2 USB3-Monochromkamera a2A5320-23umPRO, Pro



Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)



Produkt **#16-637** **KONTAKT**

Ähnliche Kameras

- 1 +

€1.689,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.689,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
Basler

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: ace2
Modellnummer: a2A5320-23umPRO
Sensortyp: Sony IMX542
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 16.10
Pixel (h x v): 5,320 x 3,032
Pixelgröße, h x v (µm): 2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm): 14.6 x 8.3
Bildrate (fps): 23.00
Pixeltiefe: 8/10/12 bit
Belichtungszeit: Freely Programmable
Stecker: USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 3.9
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Größe (mm): 36.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): <90
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70.9
Betriebstemperatur (°C): -10 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: 6-pin MB
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0, GenICam

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform