

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

BFS-U3-27S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera

Mehr Produkte von [FLIR](#)



FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)



Produkt #22-094 3-4TAGE



1



€715,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€715,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1 Gen 1

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller: FLIR
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #15-838
Bufferspeicher: 240MB
Kamera-Familie: Blackfly® S
Modellnummer: BFS-U3-27S5M-C
Sensortyp: Sony IMX429
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 2/3"
Auflösung (Megapixel): 2.80
Pixel (h x v): 1,936 x 1,464
Pixelgröße, h x v (µm): 4.5 x4.5
Sensorfläche, h x v (mm): 8.71 x6.59
Bildrate (fps): 95.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 12µs - 30s
Stecker: USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO with #88-063
Energieverbrauch (W): 4.2
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x29 x39 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 53
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 70.95
Betriebstemperatur (°C): 0 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 6-pin Hirose (HR10)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen

