

Flache Dombeleuchtung, 300 x 300 mm, blau



Effilux Flat Dome Lights

Produkt **#22-110** [KONTAKT](#)

-

1

+

€1.413⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.413,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
EFFI-FD-300-300-465	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Effilux	Hersteller:
	Gehäusegeometrie:

Flat Dome Light	
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
339 x 339 x 43.2	Größe (mm):
3500	Gewicht (g):
300 x 300	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
Blue	Farbe:
465	Wellenlänge (nm):
Elektronische Spezifikationen	
65	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
24	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874	
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Dombeleuchtung in flachem Gehäuse
- Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
- Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht
- Kontinuierliche Beleuchtung oder Blitzmodus

Die flache Dombeleuchtung von Effilux erzeugt eine diffuse Beleuchtung ähnlich der von standardmäßigen Dombeleuchtungen, hat aber ein dünneres, kompakteres Gehäuse. Die Beleuchtungen bieten eine große Bildfläche und vergrößern so die Abbildungstiefe und das Bildfeld. Der praktische integrierte Analogcontroller ermöglicht die präzise Steuerung von Leistung und Intensität, ohne dass zusätzliche Komponenten eingesetzt werden müssen. Die flache Dombeleuchtung von Effilux erreicht eine Gleichförmigkeit von mehr als 90% und besitzt ein Antireflexionssystem, das ungewünschtes Licht absorbiert. Die Beleuchtungen eignen sich ideal für die Abbildung von strukturierten, glänzenden oder unebenen Oberflächen.