

LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung, 300 x 300 mm, blau



Effilux High Power LED Backlights



Produkt #22-103 3-4 Tage

- 1 +

€1.235,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.235,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Größe (mm):

339 x 339
Wellenlänge (nm): 465.00
Gewicht (g): 3500
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #15-875 Korea: Not Available China: #15-874
Aktive Fläche (mm): 300 x 300
Beleuchtungsart: LED illumination
Gleichmäßigkeit (%): >90%
Hersteller: Effilux
Gehäusegeometrie: Backlight
Betriebsmodus: Continuous with AIC (Analog Intensity Control)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen