

TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung, blau, M46,0 x 0,75



TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

Produkt #89-770 3-4 TAGE

- 1 + €272,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€272,00

Stk. 10+

€251,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-400, 550-1200

Freie Apertur CA (mm):
41.5

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M46.0 x0.75
Farbe: Blue
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 470.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 85.00
Fassungsdicke (mm): 4.8
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Hinweis: OD ≥3.0 @ 550 - 1200nm OD ≥4.0 @ 200 - 400nm
Optische Dichte OD: ≥3.0
Außendurchmesser (mm): 48.00
Substratdicke (mm): 1.75 ±0.10
Typ: Mounted Imaging Filter
Wellenlängenbereich (µm): 0.2 - 1.2
Durchschnittliche Transmission (%): ≥90
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen