

TECHSPEC® C-Mount Achromatenpaar 1:1 mit Brennweiten von je 50mm



Produkt #87-188 KONTAKT

- 1 + **€370,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€370,00
Stk. 6+
€296,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
40-20

Arbeitsblende f/#:
f/2.4 - f/61

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Beschichtungsspezifikation:

R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Apertur (mm): 0.8 - 20
Brennweite EFL A (mm): 50.0
Brennweite EFL B (mm): 50.0
Gehäusedurchmesser (mm): 38.00
Gehäuselänge (mm): 45.9
Vergrößerung: 1:1
Objekt-abstand (mm): 35.00
Bildweite (mm): 35.00
Typ: Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen