

TECHSPEC® C-Mount Achromatenpaar 1:2 mit Brennweiten von 30 und 60mm



Produkt #87-186 3-4TAGE

1 €370,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€370,00
Stk. 6+
€296,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
40-20

Arbeitsblende f#:
f/2.8 - f/76

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Beschichtungsspezifikation:

R_{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm

Apertur (mm):
0.8 - 20

**Brenn-
weite EFL A (mm):**
30.0

**Brenn-
weite EFL B (mm):**
60.0

Gehäusedurchmesser (mm):
38.00

Gehäuselänge (mm):
45.9

Vergrößerung:
1:2

**Objekt-
abstand (mm):**
15.00

Bildweite (mm):
40.00

Typ:
Relay Lens

Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)