

TECHSPEC® C-Mount Ring mit beidseitigem Innengewinde, drehbar



C-Mount Double Female Rotating Ring

Produkt #11-135 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €77⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€77,50 stückpreis
Stk. 5-9	€68,40 stückpreis
Stk. 10-25	€63,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Thread Adapter **Typ:**

Thread Adapter **Funktion:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

16.5

Gesamtlänge (mm):

16.5

Freie Apertur CA (mm):

22.0

Aufbau:

Rotating

Außendurchmesser (mm):

30.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:

C-Mount

Gewindeausrichtung:

Double Female

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
- Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
- Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.