

TECHSPEC[®] C-Mount Ring mit beidseitigem Innengewinde, drehbar



C-Mount Double Female Rotating Ring

Produkt #11-135 **20+ In Stock**

-

1

+

€77⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€77,50 stückpreis
Stk. 5-9	€68,40 stückpreis
Stk. 10-25	€63,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Thread Adapter

Typ:

Thread Adapter

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

16.5	
Rotating	Aufbau:
16.5	Gesamtlänge (mm):
30.0	Außendurchmesser (mm):
22.0	Freie Apertur CA (mm):

Gewinde & Montage

C-Mount	Gewindeart:
Double Female	Gewindeausrichtung:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
 - Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
 - Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.