

TECHSPEC[®] C-Mount Ring mit beidseitigem Außengewinde, drehbar



Produkt **#53-865** 14 In Stock

-

1

+

€77^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€77,50 stückpreis
Stk. 5-9	€68,40 stückpreis
Stk. 10-25	€63,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Thread Adapter	Typ:
Thread Adapter	Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.0	Tubuslänge (mm):

Rotating	Aufbau:
14.0	Gesamtlänge (mm):
30.0	Außendurchmesser (mm):
21.5	Freie Apertur CA (mm):

Gewinde & Montage

C-Mount	Gewindeart:
Double Male	Gewindeausrichtung:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
- Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
- Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde können genutzt werden, um zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten zu verbinden. Die Ringe mit beidseitigem Gewinde haben entweder Innengewinde auf beiden Seiten oder Außengewinde und ermöglichen so die Kopplung von zwei C-, S- oder T-Mount Komponenten mit gleicher Gewindeausrichtung. Es werden ebenfalls drehbare Versionen der TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde angeboten. Diese drehbaren Versionen ermöglichen Anpassungen auch nach dem Aufbau für Anwendungen in denen Ausrichtung besonders wichtig ist.