

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Rack and Pinion Movement

Produkt #54-793 3-4 TAGE



1



€423,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€423,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L

Verstellweg (mm):

35 (+23/-12) in Y

Typ:

Rack and Pinion Mount

Verstellweg pro Umdrehung (mm):

25.5

Belastbarkeit (kg):

2.00
Hinweis: 1/4-20 Stud
Art der Bewegung: Linear (Y)
Type of Adjustment: Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm): 51.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen