

Grob, 50mm Durchmesser Loch, Zahnstange



50mm Diameter Thru Hole

Produkt **#03-609** **20+ In Stock**

-

1

+

€400⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€400,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Rack and Pinion Mount	Typ:
50 mm Diameter Thru-Hole	Hinweis:
Coarse Movement	Type of Adjustment:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Größe (mm):

Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L	
35 (+23/-12) in Y	Verstellweg (mm):
1.31	Gewicht (lbs):
25.5	Verstellweg pro Umdrehung (mm):
2.00	Belastbarkeit (kg):
Linear (Y)	Art der Bewegung:
100.00	Optical Centerline from Post (mm):

Gewinde & Montage

Mounting Post Hole and Thread:	
3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole	

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Grob- und Feineinstellung möglich
- Ringhalterungen für Objektive
- 1/4-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
- [Grundplatten für Bildgebungssysteme](#), [Edelstahlstangen](#) und [Zubehör](#) ebenfalls erhältlich

Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für [TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive](#) und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit 1/4-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.