

Grob, 65mm Durchmesser Loch, Zahnstange



65mm Diameter Thru Hole

Produkt #39-357 3-4 TAGE



1



€434,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€434,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 63.5 H x31.75 Wx63.5 L

Verstellweg (mm):
57.15 in Y

Typ:
Rack and Pinion Mount

Gewicht (lbs):
1.5

Verstellweg pro Umdrehung (mm):

25.5
Belastbarkeit (kg): 2.00
Hinweis: 65 mm Diameter Thru-Hole
Art der Bewegung: Linear (Y)
Type of Adjustment: Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm): 110.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 5/16-18 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen