

Grob/fein, 1/4-20 Gewindeschraube, mit Rotation, Zahnstange



#59-322

Produkt #59-322 3-4 TAGE



1



€571,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€571,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
Rack and Pinion Block: 50 H x30 W x50 L

Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y

Typ:
Rack and Pinion Mount

Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5 coarse, 3.2 fine

Belastbarkeit (kg):

2.00
Hinweis: 1/4-20 Stud
Art der Bewegung: Linear (Y), Rotation
Type of Adjustment: Coarse/Fine Movement
Optical Centerline from Post (mm): 51.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen