

Grob/fein, 50mm Durchmesser Loch, mit Rotation, Zahnstange



#59-321

Produkt **#59-321** 6 In Stock

-

1

+

€645⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€645,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Rack and Pinion Mount	Typ:
50 mm Diameter Thru-Hole	Hinweis:
Coarse/Fine Mvment	Type of Adjustment:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	

Rack and Pinion Block: 50.8 H x 28.6 W x 50.8 L	
35 (+23/-12) in Y	Verstellweg (mm):
1.31	Gewicht (lbs):
25.5 coarse, 3.2 fine	Verstellweg pro Umdrehung (mm):
2.00	Belastbarkeit (kg):
Linear (Y), Rotation	Art der Bewegung:
100.00	Optical Centerline from Post (mm):

Gewinde & Montage

Mounting Post Hole and Thread:
3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Grob- und Feineinstellung möglich
 - Ringhalterungen für Objektive
 - 1/4-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
 - Grundplatten für Bildgebungssysteme, Edelstahlstangen und Zubehör ebenfalls erhältlich
- Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für **TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive** und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit 1/4-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.