

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #18-724 3-4TAGE

- 1 + €4.365,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€4.365,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
+10 to +50

Ausgangsleistung (mW):
35

Polarisation:
100:1 (minimum)

Leistungsstabilität (%):
<1

Mode:

TEM₀₀
Wellenlänge (nm): 660.00 ±1
Modenqualität M²: ≤1.4
Aufwärmzeit (Minuten): <5
Punktstabilität (µrad/°C): <5
Toleranz Strahldurchmesser (mm): ±0.2
Punktstabilität (µrad): <30
Rauschen RMS: ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm): 1.1
Spektrale Linienbreite (MHz): 300
Hersteller: Coherent®
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
Strahldivergenz (mrad): Full-Angle: <1.5
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Red
Modellnummer: 1447430
Rauschen, Spitze zu Spitze: <0.5% (20Hz to 20kHz)
Spektrale Linienbreite (pm): 1.5 (maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen